


Σύζευξη με διπλό βρόγχο

DL COUPLING V2A 29-6-10-29-SV



- 1 M3 x 4 - ISO 4029 A2 (4x)
2 Βάθος der Klemmnabe

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -30...80

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	31,1
Υλικό κατασκευής	Αντάπτορας στερέωσης άξονα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); σύζευξη με διπλό βρόγχο: PU (πολυουρεθάνη)
Ροπή σύσφιξης [Nm]	βίδες με ροπή σύσφιξης: 100 Ncm
Εξωτερική διάμετρος D [mm]	29
Εσωτερική διάμετρος A1 [mm]	6
Εσωτερική διάμετρος A1 [mm]	10
Βάθος κόμβου σύσφιξης [mm]	9
Βίδα σύσφιξης [mm]	M3 x 4 - ISO 4029 A2 (4x)
Μήκος [mm]	29
Μεγ. περιστροφή, μηχανική [U/min]	3000
Μέγιστη αξονική μετατόπιση άξονα [mm]	± 2
Μεγ. ακτινική εσφαλμένη ευθυγράμμιση άξονα [mm]	± 2
Μεγ. γωνιακή μετατόπιση [°]	± 10
Ακαμψία του ελατηρίου στρέψης [Nm/rad]	13

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Οι αναφερόμενες τιμές ισχύουν για συνδέσμους με τις παραπάνω αναφερθείσες οπές πλήρους σε θερμοκρασία χώρου 23°C. Οι τιμές για ακτινική, γωνιακή και αξονική μετατόπιση είναι οι μέγιστες τιμές, οι οποίες κατά τη λειτουργία δεν επιτρέπεται να φτάνουν ταυτόχρονα στο ανώτατο όριό τους.
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ