


Μηχανισμοί έλξης συρματόσχοινου για κωδικοποιητές

DRAW WIRE 1900



1 τρύπα Ø 5mm

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Σχεδίαση άξονα	συμπαγή άξονα
Διάμετρος άξονα [mm]	6

Εφαρμογή

Σχεδίαση	για κωδικοποιητές με φλάντζα συγχρονισμού 58 και συμπαγή άξονα 6 mm
----------	---

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Ακρίβεια	± 0,02 % FSO
Επαναληψιμότητα	± 0,006 % FSO

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-20...85
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-40...85
Υγρασία αποθήκευσης [%]	5...95; (χωρίς συμπύκνωση)

Δοκιμές / εγκρίσεις

Αντοχή σε κρούσεις	IEC628-2-27	50 g / 10 ms
Αντοχή σε δονήσεις	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	598,5
-----------	-------



Μηχανισμοί έλξης συρματόσχοινου για κωδικοποιητές

DRAW WIRE 1900

Διάμετρος φλάντζας	[mm]	58	
Υλικό κατασκευής		Περίβλημα: Αλουμίνιο; σύρμα: Ανοξείδωτος χάλυβας με επικάλυψη πολυαμίδιου	
Σχεδίαση άξονα		συμπαγή άξονα	
Διάμετρος άξονα	[mm]	6	
Μεγ. μήκος μέτρησης	[mm]	1900	
Περιφέρεια τυμπάνου σύρματος	[mm]	150	
Διάμετρος σύρματος	[mm]	0,45	
Σύνδεση σύρματος		5,5; (τρύπα)	
Ιδιότητες σύρματος	μεγ. ταχύτητα μετατόπισης σύρματος	[m /s]	2
	μεγ. επιτάχυνση σύρματος	[g]	12
	μεγ. δύναμη έκτασης	[N]	5
	ελάχ. δυναμη επαναφοράς	[N]	3,5
Φλάντζα σύσφιξης		Φλάντζα συγχρονισμού	
Παρατηρήσεις			
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ	

E61439



Μηχανισμοί έλξης συρματόσχοινου για κωδικοποιητές

DRAW WIRE 1900

διαγράμματα και γραφήματα

Οδηγία εγκατάστασης

