




1 άγκιστρο ασφάλισης

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Σχεδίαση άξονα	συμπαγή άξονα
Διάμετρος άξονα [mm]	6

Εφαρμογή

Σχεδίαση	για κωδικοποιητές με φλάντζα συγχρονισμού 58 και συμπαγή άξονα 6 mm
----------	---

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Ακρίβεια	± 0,1 % FSO
Επαναληψιμότητα	± 0,04 % FSO

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-20...80
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-20...80
Υγρασία αποθήκευσης [%]	5...95; (χωρίς συμπύκνωση)

Δοκιμές / εγκρίσεις

Αντοχή σε κρούσεις	IEC628-2-27	50 g / 5 ms
Αντοχή σε δονήσεις	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	598,5
Διάμετρος φλάντζας [mm]	58

Μηχανισμοί έλξης συρματόσχοινου για κωδικοποιητές

DRAW WIRE 2400

Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: PA; σύρμα: Ανοξείδωτος χάλυβας με επικάλυψη πολυαμίδιου		
Σχεδίαση άξονα	συμπαγή άξονα		
Διάμετρος άξονα [mm]	6		
Μεγ. μήκος μέτρησης [mm]	2400		
Περιφέρεια τυμπάνου σύρματος [mm]	150,8		
Διάμετρος σύρματος [mm]	0,45		
Σύνδεση σύρματος	άγκιστρο ασφάλισης		
Ιδιότητες σύρματος	μεγ. ταχύτητα μετατόπισης σύρματος	[m /s]	1
	μεγ. επιτάχυνση σύρματος	[g]	5
	μεγ. δύναμη έκτασης	[N]	7
	ελάχ. δύναμη επαναφοράς	[N]	1
Φλάντζα σύσφιξης	Φλάντζα συγχρονισμού		

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Διαγράμματα και γραφήματα

Οδηγία εγκατάστασης

