


Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης μόνωσης

FC Splitter ye ProcessL




Εφαρμογή		
Σχεδίαση		AS-i
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Έξοδοι		
Μεγ. φορτίο ρεύματος εξόδων συνολικό	[A]	2
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-30...80
Βαθμός προστασίας		IP 68; IP 69K
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 61000-6-2	
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	47
Υλικό κατασκευής	μεταλλικά τμήματα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); λάστιχο στεγανοποίησης για ακίδες επαφής: FPM; O-ring: EPDM	
Παρελκόμενα		
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Δυναμόκλειδο:, E70390	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	



Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης μόνωσης

FC Splitter ye ProcessL

Ηλεκτρική συνδεσμολογία



Σύνδεση

- 1: AS-i +
- 2: n.c.
- 3: AS-i -
- 4: n.c.
- 5: n.c.

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12; Ροπή σύσφιξης: ...0,8 Nm