




Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης
μόνωσης

FCE Splitter yel/bk ProcessL



Εφαρμογή		
Σχεδίαση		AS-i / 24 V
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	2
Έξοδοι		
Ηλεκτρική σχεδίαση		AS-i
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-30...80
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	80; (31 °C; γραμμικά μειώνεται σε 50 % (40 °C))
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας	[m]	2000
Βαθμός προστασίας		IP 67; IP 68; IP 69K
Βαθμός ρύπανσης		2
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 61000-6-2	
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	104
Υλικό κατασκευής		μεταλλικά τμήματα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); λάστιχο στεγανοποίησης για ακίδες επαφής: FPM; O-ring: EPDM
Ροπή σύσφιξης	[Nm]	2,5; (παξιμάδια στερέωσης)



Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης μόνωσης

FCE Splitter ye/bk ProcessL

Παρελκόμενα


Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Δυναμόκλειδο, E70390
---------------------------	----------------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Ροπή σύσφιξης: 1,2...1,4 Nm



Σύνδεση

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.