



1 Μέση ετικέτας

**Εφαρμογή**

Εφαρμογή	Κωδικοποίηση φορέων κομματιών σε καθοδηγούμενα συστήματα μεταφοράς.
Θερμοκρασία λειτουργίας (ενεργή)	[-25...85
Οριακή θερμοκρασία (παθητική)	120; (διάρκεια του τεστ: 1 x 100 h)

Ηλεκτρικά δεδομένα

Συχνότητα λειτουργίας	[MHz]	0,125
Μέγεθος μνήμης	[bit]	2048
Μεγ. κύκλοι ανάγνωσης		απεριόριστη
Μεγ. κύκλοι εγγραφής		100000

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[-25...85
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[-40...90
Βαθμός προστασίας	IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις

Αντοχή σε κρούσεις	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
Αντοχή σε δονήσεις	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	4,5
Περίβλημα		Με σπείρωμα
Τρόπος συναρμολόγησης		Βιδωτή συναρμολόγηση
Διαστάσεις	[mm]	M5 x 0,8 / L = 16,5
Περιγραφή σπειρώματος		M5 x 0,8
Υλικό κατασκευής		PA μαύρο

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Θερμοκρασία περιβάλλοντος 1 x 100 h
	Θερμοκρασία αποθήκευσης 1 x 1000 h
	κραδασμοί 3 Achsen je 1084 Schocks
	δονήσεις 3 Achsen je 8 h
Τμχ συσκευασίας	10 τμχ