




Ετικέτα RFID

ID-TAG/30X2.5/06 - 896 bit



Εφαρμογή

Θερμοκρασία λειτουργίας (ενεργή)	[°C]	-40...85
Οριακή θερμοκρασία (παθητική)	[°C]	90

Ηλεκτρικά δεδομένα

Συχνότητα λειτουργίας	[MHz]	13,56
Μέγεθος μνήμης	[bit]	896
Τύπος μνήμης		EEPROM
Τύπος τσίπ		ICODE SLIX
Αριθμός μπλοκ		28
Μέγεθος μπλοκ	[Byte]	4
Μοναδικός Αριθμός Αναγνώρισης (UID)	[Byte]	8
Πρότυπο RFID		ISO 15693
Μεγ. κύκλοι ανάγνωσης		απεριόριστη
Μεγ. κύκλοι εγγραφής		100000

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...85
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-40...90
Βαθμός προστασίας		IP 68; IP 69K

Δοκιμές / εγκρίσεις

Αντοχή σε κρούσεις	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Αντοχή σε δονήσεις	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Εγκριση εκπομπής		ISO 15693

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	4,75
Τρόπος συναρμολόγησης		τοποθέτηση σε μη μεταλλικά υλικά; (στερέωση με βίδα ; Επικόλληση πάνω σε επιφάνεια)
Διαστάσεις	[mm]	Ø 30 / L = 3
Υλικό κατασκευής		PA 6 μαύρο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------



Ετικέτα RFID

ID-TAG/30X2.5/06 - 896 bit

Άλλα δεδομένα

Απόσταση ανάγνωσης όταν τοποθετείται σε μη μεταλλική επιφάνεια (mm)

ANT410 / DTI410	15
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	40
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	30
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	50
ANT513 / DTI513 / DTC510	65
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	35
ANT600 / DTI600	140