
E80380

Ετικέτα RFID

ID-TAG/30X2,8/03 - 64 Kbit



Εφαρμογή		
Θερμοκρασία λειτουργίας (ενεργή)	[°C]	-25...85
Οριακή θερμοκρασία (παθητική)	[°C]	90
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Συχνότητα λειτουργίας	[MHz]	13,56
Μέγεθος μνήμης	[bit]	65536
Τύπος μνήμης		FRAM
Τύπος τσίπ		MB89R112
Αριθμός μπλοκ		256
Μέγεθος μπλοκ	[Byte]	32
Μοναδικός Αριθμός Αναγνώρισης (UID)	[Byte]	8
Πρότυπο RFID		ISO 15693
Μεγ. κύκλοι ανάγνωσης		απεριόριστη
Μεγ. κύκλοι εγγραφής		απεριόριστη
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...85
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-40...90
Βαθμός προστασίας		IP 68; IP 69K
Δοκιμές / εγκρίσεις		
Εγκριση εκπομπής		ISO 15693
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	3,65
Τρόπος συναρμολόγησης		τοποθέτηση σε μη μεταλλικά υλικά; (στερέωση με βίδα ; Επικόλληση πάνω σε επιφάνεια)
Διαστάσεις	[mm]	Ø 30 / L = 3
Υλικό κατασκευής		PPA [ISO 1874: PA6T/6I-GF50]
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ

E80380

Ετικέτα RFID

ID-TAG/30X2,8/03 - 64 Kbit

Αλλα δεδομένα

Απόσταση ανάγνωσης όταν τοποθετείται σε μη μεταλλική επιφάνεια (mm)

ANT410 / DTI410	15
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	40
ANT513 / DTI513 / DTC510	65
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	30
ANT600 / DTI600	115