




Ετικέτα RFID

ID-TAG/4,35X3,6/03 - 896 bit



οπή στερέωσης Ø 4,0 x 3,7 mm



Εφαρμογή

Εγκατάσταση	Τοποθέτηση σε μεταλλικά και μη υλικά
Θερμοκρασία λειτουργίας (ενεργή) [°C]	-40...85
Οριακή θερμοκρασία (παθητική) [°C]	125

Ηλεκτρικά δεδομένα

Συχνότητα λειτουργίας [MHz]	13,56
Μέγεθος μνήμης [bit]	896
Τύπος μνήμης	EEPROM
Τύπος τσίπ	ICODE SLIX
Αριθμός μπλοκ	28
Μέγεθος μπλοκ [Byte]	4
Μοναδικός Αριθμός Αναγνώρισης (UID) [Byte]	8
Πρότυπο RFID	ISO 15693
Μεγ. κύκλοι ανάγνωσης	απεριόριστη
Μεγ. κύκλοι εγγραφής	100000

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-40...85
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-40...125
Βαθμός προστασίας	IP 68

Δοκιμές / εγκρίσεις

Εγκριση εκπομπής	ISO 15693
------------------	-----------

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	1,6
Τρόπος συναρμολόγησης	Τοποθέτηση σε μεταλλικά και μη υλικά
Διαστάσεις [mm]	Ø 4,35 / L = 3,6
Υλικό κατασκευής	PPA GF30; εποξική ρητίνη εγκιβωτισμένο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	10 τμχ
-----------------	--------



Ετικέτα RFID

ID-TAG/4,35X3,6/03 - 896 bit

Άλλα δεδομένα

Απόσταση ανάγνωσης όταν τοποθετείται σε μη μεταλλική επιφάνεια (mm)

ANT410 / DTI410	4
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	2
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	5
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	10
ANT513 / DTI513 / DTC510	10
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	-
ANT600 / DTI600	-