


E80382



Ετικέτα RFID

ID-TAG/Label 65X30/03 - 896 bit



Εφαρμογή

Θερμοκρασία λειτουργίας (ενεργή)	[°C]	-40...85
Οριακή θερμοκρασία (παθητική)	[°C]	50

Ηλεκτρικά δεδομένα

Συχνότητα λειτουργίας	[MHz]	13,56
Μέγεθος μνήμης	[bit]	896
Τύπος μνήμης		EEPROM
Τύπος τσίπ		ICODE SLIX
Αριθμός μπλοκ		28
Μέγεθος μπλοκ	[Byte]	4
Μοναδικός Αριθμός Αναγνώρισης (UID)	[Byte]	8
Πρότυπο RFID		ISO 15693
Μεγ. κύκλοι ανάγνωσης		απεριόριστη
Μεγ. κύκλοι εγγραφής		100000

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...85
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-20...50

Δοκιμές / εγκρίσεις

Εγκριση εκπομπής		ISO 15693
------------------	--	-----------

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	514
Τρόπος συναρμολόγησης		τοποθέτηση σε μη μεταλλικά υλικά; (αυτοκόλλητες)
Διαστάσεις	[mm]	30 x 65 x 0,1
Υλικό κατασκευής		PP; αυτοκόλλητο: HL2

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		500 τμχ
-----------------	--	---------



Ετικέτα RFID

ID-TAG/Label 65X30/03 - 896 bit

Άλλα δεδομένα

Απόσταση ανάγνωσης όταν τοποθετείται σε μη μεταλλική επιφάνεια (mm)

ANT410 / DTI410	15
ANT411 / DTI411	24
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	40
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	30
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	50
ANT513 / DTI513 / DTC510	65
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	35
ANT600 / DTI600	130