


Καλώδιο σύνδεσης Υ

Multicable 2 x Υ-Jumper M12 5M

Δείτε την τεχνική σημείωση κάτω στις "Λήψεις"



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς αλογόνο

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Βαθμός προστασίας

II

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

4

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...90



Καλώδιο σύνδεσης Y

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο)	[°C]	-20...90
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-25...55
Υγρασία αποθήκευσης	[%]	10...100
Άλλες κλιματολογικές συνθήκες αποθήκευσης σύμφωνα με την αναφερόμενη κλάση		1K22/ DIN 60721-3-1
Βαθμός προστασίας		IP 67; IP 68; IP 69K
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	1022,5
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		TPU
Υλικό στεγάνωσης		FKM
Παρατηρήσεις		
Σημειώσεις		Δείτε την τεχνική σημείωση κάτω στις "Λήψεις"
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ

Καλώδιο σύνδεσης Υ


Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 5 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: M12; Μορφοποιημένο σώμα: TPU, Πορτοκαλί


Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: M12; Μορφοποιημένο σώμα: TPU, Πορτοκαλί; Τσιμούχα: FKM

Καλώδιο σύνδεσης Υ

Multicable 2 x Υ-Jumper M12 5M

διαγράμματα και γραφήματα

Μείωση απόδοσης $I_{max} * 0.8$ DIN EN 60512-5-2

X Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]

Y Ρεύμα [A]