


Κυτία διακλάδωσης

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus)

Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα

[A]

4

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

12

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...80



Κυτία διακλάδωσης

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

Βαθμός προστασίας	IP 67
-------------------	-------

Δοκιμές / εγκρίσεις

Έγκριση UL	Enclosure type	Type 1
------------	----------------	--------

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	241,5
Υλικό κατασκευής	PA
Υλικό μορφοποιημένου σώματος	PA
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης	6
Σχεδίαση κονέκτορα	M12

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	Πώματα προστασίας: 2 Ετικέττες: 6
-----------------------	--------------------------------------

Παρατηρήσεις


Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Σύνδεση

Κονέκτορας: 1 x M23; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,8...1,5 Nm



Σύνδεση





Κυτία διακλάδωσης

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - εγκοπής

Κονέκτορας: 6 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,8...1,5 Nm

