


Κυτία διακλάδωσης

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

10...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus)

Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα

[A]

4

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

10

Έξοδοι


Ηλεκτρική σχεδίαση

PNP



Κυτία διακλάδωσης


ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS

Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...80
Βαθμός προστασίας		IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις		
Έγκριση UL	Enclosure type	Type 1
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	306
Διαστάσεις	[mm]	33 x 60 x 152
Υλικό κατασκευής		PA
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PA
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης		8
Σχεδίαση κονέκτορα		M12
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	16 x LED, Κίτρινο
	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Πώματα προστασίας: 2	
	ετικέττες: 8	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Σύνδεση		
Κονέκτορας: 1 x M23; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,8...1,5 Nm		
		

Κυτία διακλάδωσης

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS

Σύνδεση





Κυτία διακλάδωσης

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - εγκοπής

Κονέκτορας: 8 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,8...1,5 Nm

