




Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας
Χωρίς σιλικόνη	Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus)
Βαθμός προστασίας		II
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα	[A]	4
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	12

Ἐξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
--------------------	-----

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...80
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο)	[°C]	-5...60



Κυτία διακλάδωσης

ZDO6H057MSS0010H09

Βαθμός προστασίας	IP 67; IP 68
-------------------	--------------

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	1034	
Διαστάσεις	[mm]	22 x 54 x 100	
Υλικό κατασκευής		PA	
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PA	
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης		6	
Σχεδίαση κονέκτορα		M12	
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας		Ναι	
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας		Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές	ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου
		Κύκλοι κάμψης	> 2 Mio.

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	6 x LED, Κίτρινο
	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	Πώματα προστασίας: 2 Ετικέτες: 6
-----------------------	-------------------------------------

Παρατηρήσεις


Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 10 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - εγκατάσταση


Κονέκτορας: 6 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,8...1,5 Nm



Κυτία διακλάδωσης

ZDO6H057MSS0010H09

Σύνδεση



BN =	Χρώματα κλώνων :	Καφέ
BU =		Μπλε
GN =		Πράσινο
GN/YE =		πράσινο/κίτρινο
GY =		Γκρι
PK =		Ροζ
RD =		Κόκκινο
WH =		Λευκό
YE =		Κίτρινο