




Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας
Χωρίς σιλικόνη	Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus)
Βαθμός προστασίας		II
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα	[A]	4
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	12

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
--------------------	-----



Κυτία διακλάδωσης

ZDO8H059MSS00,5H11

Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...80
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο)	[°C]	-5...60
Βαθμός προστασίας		IP 67; IP 68
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	261
Διαστάσεις	[mm]	22 x 54 x 127
Υλικό κατασκευής		PA
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PA
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης		8
Σχεδίαση κονέκτορα		M12
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας		Ναι
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές	ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου
	Ακτίνα κάμψης για σταθερή εγκατάσταση	ελάχ. 5 x διάμετρο καλωδίου
	Ταχύτητα διέλευσης	μέγ. 3 m/s σε οριζόντιο μήκος διαδρομής 5 m και μέγ. επιτάχυνση 5 m/s ²
	Τάνυση στρέψης	± 30 °/m
	Κύκλοι κάμψης	> 2 Mio.
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	8 x LED, Κίτρινο
	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Πώματα προστασίας: 2	
	Ετικέτες: 8	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Καλώδιο: 0,5 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm ² (95 x Ø 0,1 mm)		
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - εγκατάσταση		
Κονέκτορας: 8 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,8...1,5 Nm		



Κυτία διακλάδωσης

ZDO8H059MSS00,5H11

Σύνδεση



	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
GN =	Πράσινο
GN/YE =	πράσινο/κίτρινο
GY =	Γκρι
PK =	Ροζ
RD =	Κόκκινο
VT =	Μωβ
WH =	Λευκό
YE =	Κίτρινο