




Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας
Χωρίς σιλικόνη	Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus)
Βαθμός προστασίας		II
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα	[A]	4
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	12

Ἐξοδοί

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
--------------------	-----


Συνθήκες περιβάλλοντος


Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...80
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο)	[°C]	-5...60



Κυτία διακλάδωσης

ZDO6H05DMSS0015H15

Βαθμός προστασίας		IP 67; IP 68	
Μηχανικά δεδομένα			
Βάρος	[g]	1898	
Διαστάσεις	[mm]	22 x 54 x 100	
Υλικό κατασκευής		PA	
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PA	
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης		6	
Σχεδίαση κονέκτορα		M12	
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας		Ναι	
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές	ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου	
	Κύκλοι κάμψης	> 2 Mio.	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού			
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	12 x LED, Κίτρινο	
	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο	
Παρελκόμενα			
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Πώματα προστασίας: 2		
	ετικέτες: 6		
Παρατηρήσεις			
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ		
Ηλεκτρική συνδεσμολογία			
Καλώδιο: 15 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)			
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - εγκοπής			
Κονέκτορας: 6 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,8...1,5 Nm			
			



BN =	Χρώματα κλώνων :
BU =	Καφέ
GN =	Μπλε
GY =	Πράσινο
PK =	Γκρι
RD =	Ροζ
WH =	Κόκκινο
YE =	Λευκό
	Κίτρινο