




Κυτία διακλάδωσης

ZDO6H050MSS0010E15



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus)
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα	[A]	4; (ανά ακίδα: 2; ανά ομάδα: 8)
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	12

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...40
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο)	[°C]	-5...60



Κυτία διακλάδωσης

ZDO6H050MSS0010E15

Βαθμός προστασίας	IP 67
-------------------	-------

Δοκιμές / εγκρίσεις

Έγκριση UL	Enclosure type	Type 1
------------	----------------	--------

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	880
Διαστάσεις	[mm]	22 x 60 x 125
Υλικό κατασκευής		PA
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PA
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης		6
Σχεδίαση κονέκτορα		M12

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	ετικέτες: 6
-----------------------	-------------

Παρατηρήσεις


Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 10 m, PVC, μαύρο, Ø 6,3 mm; 5 x 0,5 mm²

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - εγκατάσταση

Κονέκτορας: 6 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,8...1,5 Nm






Κυτία διακλάδωσης

ZDO6H050MSS0010E15

Σύνδεση



	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
GN/YE =	πράσινο/κίτρινο
WH =	Λευκό