


**Εφαρμογή**

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	15...30 DC
Βαθμός προστασίας		III
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα	[A]	1
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	1

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
--------------------	-----

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...80
---------------------------	------	----------



Κυτία διακλάδωσης

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] (κινούμενο)	-5...60
Βαθμός προστασίας	IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	125
Διαστάσεις [mm]	28,8 x 30 x 129,5
Υλικό κατασκευής	PBT-GF20; Ορείχαλκος επινικελωμένος
Υλικό μορφοποιημένου σώματος	PBT-GF 20 / ορείχαλκος, επινικελωμένος
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης	8
Σχεδίαση κονέκτορα	M8

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού


Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	8 x LED, Κίτρινο
	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Σύνδεση


Κονέκτορας: 1 x M12; Μορφοποιημένο σώμα: PBT-GF 20 / ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,8...1,5 Nm



Κυτία διακλάδωσης

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - εγκατάστασης

Κονέκτορας: 8 x M8; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PBT-GF 20 / ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,8...1,5 Nm

