


Κυτία διακλάδωσης

ZDO4F035MSS0005H10



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus)
Βαθμός προστασίας		III
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα	[A]	2
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	6

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση

PNP

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...80
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο)	[°C]	-5...60
Βαθμός προστασίας		IP 65; IP 67; IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	367
Υλικό κατασκευής		PBT-GF20; Ορείχαλκος επινικελωμένος



Κυτία διακλάδωσης

ZDO4F035MSS0005H10

Υλικό μορφοποιημένου σώματος	PBT-GF 20 / ορείχαλκος, επινικελωμένος	
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης	4	
Σχεδίαση κονέκτορα	M8	
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ναι	
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές	ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου
	Ταχύτητα διέλευσης	μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s ²
	Κύκλοι κάμψης	> 5 Mio.
	Τάνυση στρέψης	± 180 °/m

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	4 x LED, Κίτρινο
	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο

Παρελκόμενα

Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Προστατευτικό πώμα: M8, E73005	
	Αντάπτορας ράγας DIN:, E73006	

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 5 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 6,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)


Ηλεκτρική συνδεσμολογία - εγκοπής

Κονέκτορας: 4 x M8; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PBT-GF 20 / ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες





Σύνδεση



	Χρώματα κλώνων :
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
GN =	Πράσινο
GY =	Γκρι
WH =	Λευκό
YE =	Κίτρινο