




Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδα
--------------------------	---

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus)
Βαθμός προστασίας		III
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα	[A]	2
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	6

Ἐξοδοί

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
--------------------	-----

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...80
---------------------------	------	----------



Κυτία διακλάδωσης

ZDO8F039MSS0005H10

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] (κινούμενο)	-5...60
Βαθμός προστασίας	IP 65; IP 67; IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	512								
Υλικό κατασκευής	PBT-GF20; Ορείχαλκος επινικελωμένος								
Υλικό μορφοποιημένου σώματος	PBT-GF 20 / ορείχαλκος, επινικελωμένος								
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης	8								
Σχεδίαση κονέκτορα	M8								
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ναι								
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	<table> <tr> <td>Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές</td><td>ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου</td></tr> <tr> <td>Ταχύτητα διέλευσης</td><td>μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s²</td></tr> <tr> <td>Κύκλοι κάμψης</td><td>> 5 Mio.</td></tr> <tr> <td>Τάνυση στρέψης</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές	ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου	Ταχύτητα διέλευσης	μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s ²	Κύκλοι κάμψης	> 5 Mio.	Τάνυση στρέψης	± 180 °/m
Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές	ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου								
Ταχύτητα διέλευσης	μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s ²								
Κύκλοι κάμψης	> 5 Mio.								
Τάνυση στρέψης	± 180 °/m								

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	8 x LED, Κίτρινο
	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο

Παρελκόμενα

Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Αντάπτορας ράγας DIN:, E73007
	Προστατευτικό πώμα: M8, E73005

Παρατηρήσεις


Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 5 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 7,4 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - εγκατάσταση

Κονέκτορας: 8 x M8; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PBT-GF 20 / ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες






Κυτία διακλάδωσης

ZDO8F039MSS0005H10

Σύνδεση



Χρώματα κλώνων :

BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
GN =	Πράσινο
GY =	Γκρι
PK =	Ροζ
RD =	Κόκκινο
VT =	Μωβ
WH =	Λευκό
YE =	Κίτρινο