


**Εφαρμογή**

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	10...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus)
Βαθμός προστασίας	III
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα [A]	2
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A]	2

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	NPN
--------------------	-----

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...80
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C]	-5...60
Βαθμός προστασίας	IP 65; IP 67; IP 68; (1m / 7 ημέρες)

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	88
Διαστάσεις [mm]	23,7 x 30 x 85,4
Υλικό κατασκευής	PBT-GF20; Ορείχαλκος επινικελωμένος
Υλικό μορφοποιημένου σώματος	PBT-GF 20 / ορείχαλκος, επινικελωμένος



Κυτία διακλάδωσης

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης	4
Σχεδίαση κονέκτορα	M8

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	4 x LED, Κίτρινο
	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο

Παρελκόμενα


Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Αντάπτορας ράγας DIN:, E73006
	Προστατευτικό πώμα: M8, E73005

Παρατηρήσεις


Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Σύνδεση

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PBT-GF 20 / ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες



Σύνδεση





Κυτία διακλάδωσης

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - εγκοπής

Κονέκτορας: 4 x M8; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PBT-GF 20 / ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες

