


Διανομέας Υ

ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 250 AC / < 300 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)

Βαθμός προστασίας

II

Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα

[A]

4

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

4

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...100

Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος

cULus: ...65 °C

Θερμοκρασία αποθήκευσης

[°C]

-25...55

Υγρασία αποθήκευσης

[%]

10...100

Άλλες κλιματολογικές συνθήκες αποθήκευσης σύμφωνα με την αναφερόμενη κλάση

1K22/ DIN 60721-3-1

Βαθμός προστασίας

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Δοκιμές / εγκρίσεις

Έγκριση UL

Ηλεκτρική τροφοδοσία

Class 2

Αριθμός αρχείου UL

E191684

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

33



Διανομέας Υ

ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS

Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: PA Χωρίς αλογόνο; Τσιμούχα: EPDM
Υλικό μορφοποιημένου σώματος	PA, Χωρίς αλογόνο
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)

Παρατηρήσεις


Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας




Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Σύνδεση



σύνδεση κατά IEC 61076-2-101

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας





Διανομέας Υ

ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12; Μορφοποιημένο σώμα: PA, Χωρίς αλογόνο; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,2 Nm

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 2 x M12; Μορφοποιημένο σώμα: PA, Χωρίς αλογόνο; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm