


Διανομέας Υ

ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές
Εφαρμογή	λογική λειτουργία AND
Χωρίς σιλικόνη	Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Βαθμός προστασίας	II
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα [A]	4
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A]	4

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...100
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος	cULus: ...65 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-25...55
Υγρασία αποθήκευσης [%]	10...100
Άλλες κλιματολογικές συνθήκες αποθήκευσης σύμφωνα με την αναφερόμενη κλάση	1K22/ DIN 60721-3-1
Βαθμός προστασίας	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Δοκιμές / εγκρίσεις

Έγκριση UL	Ηλεκτρική τροφοδοσία	Class 2
	Αριθμός αρχείου UL	E191684



Διανομέας Υ

ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS

Μηχανικά δεδομένα


Βάρος	[g]	33,8
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: PA Χωρίς αλογόνο; Τσιμούχα: EPDM	
Υλικό μορφοποιημένου σώματος	PA, Χωρίς αλογόνο	
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)	

Παρατηρήσεις


Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA, Χωρίς αλογόνο; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,2 Nm



Σύνδεση





Διανομέας Υ

ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 2 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA, Χωρίς αλογόνο; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L);
Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm

