


Καλώδιο σύνδεσης

VDOAF030MSS00,4H03STGF030MSS



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Βαθμός προστασίας

III

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

3

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...90

Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος

cULus: ...80

Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο)

[°C]

-25...90

Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο)

cULus: ...80

Βαθμός προστασίας

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

28,7

Διαστάσεις

[mm]

10 x 10 x 36

Υλικό κατασκευής

Περίβλημα: TPU Πορτοκαλί; Τσιμούχα: FKM

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ναι

Καλώδιο σύνδεσης

VDOAF030MSS00,4H03STGF030MSS

Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές	ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου
	Ταχύτητα διέλευσης	μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s ²
	Κύκλοι κάμψης	> 5 Mio.
	Τάνυση στρέψης	± 180 °/m

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας


Κονέκτορας: 1 x M8, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,3...0,5 Nm



Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,4 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M8, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,3...0,5 Nm

