


## Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH040MSS0001H04

Δείτε την τεχνική σημείωση κάτω στις "Λήψεις"



## Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

## Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]

&lt; 250 AC / &lt; 300 DC

Βαθμός προστασίας

II

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A]

4

## Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]

-25...90

Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος

cULus: ...75 °C

Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C]

-25...90

Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο)

cULus: ...75 °C

Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]

-25...55

Υγρασία αποθήκευσης [%]

10...100

Άλλες κλιματολογικές συνθήκες αποθήκευσης σύμφωνα με την αναφερόμενη κλάση

1K22/ DIN 60721-3-1

Βαθμός προστασίας

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



## Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα


ADOGH040MSS0001H04

| Μηχανικά δεδομένα                       |                                         |                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Βάρος                                   | [g]                                     | 48,2                                                                                      |
| Διαστάσεις                              | [mm]                                    | 15,5 x 15,5 x 45                                                                          |
| Υλικό κατασκευής                        | Περίβλημα: TPU Πορτοκαλί; Τσιμούχα: FKM |                                                                                           |
| Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης            | Ορείχαλκος, επινικελωμένος              |                                                                                           |
| Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας | Ναι                                     |                                                                                           |
| Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας | Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές   | ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου                                                              |
|                                         | Ταχύτητα διέλευσης                      | μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                         | Κύκλοι κάμψης                           | > 5 Mio.                                                                                  |
|                                         | Τάνυση στρέψης                          | ± 180 °/m                                                                                 |

| Παρατηρήσεις    |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Σημειώσεις      | Δείτε την τεχνική σημείωση κάτω στις "Λήψεις" |
| Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ                                         |

| Ηλεκτρική συνδεσμολογία                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| Καλώδιο: 1 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm <sup>2</sup> |  |

| Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας                                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλειδώμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm |  |



## Σύνδεση


|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

|      |                  |
|------|------------------|
|      | Χρώματα κλώνων : |
| BK = | μαύρο            |
| BN = | Καφέ             |
| BU = | Μπλε             |
| WH = | Λευκό            |

## Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH040MSS0001H04

## διαγράμματα και γραφήματα

χαρακτηριστική για μείωση  
απόδοσηςΜείωση απόδοσης  $I_{max} * 0.8$  (DIN EN 60512-5-2)

X Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]

Y Ρεύμα [A]