


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAH040MSS0005K04



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές;
Θωρακισμένο καλώδιο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Βαθμός προστασίας

III

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

4

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...90

Σημείωση για θερμοκρασία
περιβάλλοντος

cULus: ...75

Θερμοκρασία περιβάλλοντος
(κινούμενο)

[°C]

-25...90

Σημείωση για θερμοκρασία
περιβάλλοντος (κινούμενο)

cULus: ...75

Βαθμός προστασίας

IP 65; IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

211,5

Διαστάσεις

[mm]

26,5 x 15,5 x 36,5

Υλικό κατασκευής

Περίβλημα: TPU Πορτοκαλί; Τσιμούχα: FKM

Υλικό παξιμαδιού
συγκράτησης

Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Καταλληλότητα για
καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ναι

Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAH040MSS0005K04

Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές	ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου
	Ταχύτητα διέλευσης	μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s ²
	Κύκλοι κάμψης	≥ 2 Mio.
	Τάνυση στρέψης	± 180 °/m

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 5 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 4,9 mm, θωρακισμένο; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm; Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: με συνδεδεμένο μπλεντάζ



Σύνδεση




	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
WH =	Λευκό

Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAH040MSS0005K04


διαγράμματα και γραφήματα

Μείωση απόδοσης $I_{max} * 0.8$ DIN EN 60512-5-2

X Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]

Y Ρεύμα [A]

Χαρακτηριστικά θωράκισης



x Συχνότητα (MHz)

y Χαρακτηριστικά θωράκισης (dB)

κατά DIN EN 60512-23-3