


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH050MSS0005K05



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές;
Θωρακισμένο καλώδιο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Βαθμός προστασίας		III
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	4
Ολική ένταση ρεύματος (UL)	[A]	3

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος		cULus: ...75
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο)	[°C]	-25...90
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο)		cULus: ...75
Βαθμός προστασίας		IP 65; IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	209,2
Διαστάσεις	[mm]	15,5 x 15,5 x 45
Υλικό κατασκευής		Περίβλημα: TPU Πορτοκαλί; Τσιμούχα: FKM
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH050MSS0005K05

Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ναι	
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές	ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου
	Ταχύτητα διέλευσης	μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s ²
	Κύκλοι κάμψης	≥ 2 Mio.
	Τάνυση στρέψης	± 180 °/m

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 5 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 4,9 mm, θωρακισμένο; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλειδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm; Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: με συνδεδεμένο μπλεντάζ



Σύνδεση



	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
GY =	Γκρι
WH =	Λευκό



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH050MSS0005K05

διαγράμματα και γραφήματα

Χαρακτηριστικά θωράκισης



x Συχνότητα (MHz)

y Χαρακτηριστικά θωράκισης (dB)

κατά DIN EN 60512-23-3