


Καλώδιο σύνδεσης

VDOAH040VAT00,3H04STAH040VAT



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές

Συμβατό με βαφή

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 60 AC/DC

Βαθμός προστασίας

II

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

2

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...60

Βαθμός προστασίας

IP 67; (όταν χρησιμοποιείται εκτός της επικίνδυνης περιοχής: IP 68 / IP 69K)

Δοκιμές / εγκρίσεις

Έγκριση

BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U

Σήμανση ATEX

 II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

60,8

Διαστάσεις

[mm]

31 x 15,5 x 36,5

Υλικό κατασκευής

Περίβλημα: TPU Πορτοκαλί; Τσιμούχα: FKM

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

ανοξειδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ



Καλώδιο σύνδεσης

VDOAH040VAT00,3H04STAH040VAT

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας


Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 1,2...1,5 Nm



Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,3 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 1,2...1,5 Nm

