


Καλώδιο σύνδεσης Υ

YDSGHDA0MSS0001HDASTGH030MSS

Δείτε την τεχνική σημείωση κάτω στις "Λήψεις"



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 24 DC

Βαθμός προστασίας

III

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

4

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...90

Βαθμός προστασίας

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

114,21

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

TPU / TPU

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Υλικό στεγάνωσης

FKM

Σχεδίαση κονέκτορα

M12

Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ναι

Καλώδιο σύνδεσης Υ

YDSGHDA0MSS0001HDASTGH030MSS


Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές	ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου
	Ταχύτητα διέλευσης	μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s ²
	Κύκλοι κάμψης	> 5 Mio.
	Τάνυση στρέψης	± 180 °/m

Παρατηρήσεις

Σημειώσεις	Δείτε την τεχνική σημείωση κάτω στις "Λήψεις"
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ


Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας C

Κονέκτορας: M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU, Πορτοκαλί; Κλείδωμα: Παξιμάδι ασφάλισης, Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm; Λάβετε υπόψη την μέγιστη τιμή της αντίστοιχης υποδοχής που βιδώνει!



Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Σύνδεση




Καλώδιο σύνδεσης Υ

YDSGHDA0MSS0001HDASTGH030MSS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας Α

Καλώδιο: 1 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Κονέκτορας: M12, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: TPU, Πορτοκαλί; Κλείδωμα: Παξιμάδι ασφάλισης, Ορείχαλκος, επινικελωμένος;
Τσιμούχα: FKM; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm; Λάβετε υπόψη την μέγιστη τιμή της αντίστοιχης υποδοχής που βιδώνει!




Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας Β

Καλώδιο: 1 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 4,9 mm; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Κονέκτορας: M12, ίσιες; κωδικοποίηση: Α; Μορφοποιημένο σώμα: TPU, Πορτοκαλί; Κλείδωμα: Παξιμάδι ασφάλισης, Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm; Λάβετε υπόψη την μέγιστη τιμή της αντίστοιχης υποδοχής που βιδώνει!



Διαγράμματα και γραφήματα

Μείωση απόδοσης I_{max} * 0.8 DIN EN 60512-5-2

X Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]

Y Ρεύμα [A]