


Καλώδιο σύνδεσης

VSTGN040MSS0020K04STAN040MSS



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές;
Θωρακισμένο καλώδιο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Σχεδίαση

καλώδιο Ethernet, Κωδικοποίησης D

Εφαρμογή

Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s;
Βιομηχανικές εφαρμογές / εργοστασιακός αυτοματισμός

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

30 AC / 60 DC

Βαθμός προστασίας

III

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

4

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...90

Θερμοκρασία περιβάλλοντος
(κινούμενο)

[°C]

-25...90

Βαθμός προστασίας

IP 65; IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

1255,8

Υλικό μορφοποιημένου
σώματος

TPU

Υλικό παξιμαδιού
συγκράτησης

Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Καταλληλότητα για
καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ναι

Καλώδιο σύνδεσης

VSTGN040MSS0020K04STAN040MSS

Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές	ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου
	Ταχύτητα διέλευσης	μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s ²
	Κύκλοι κάμψης	> 3 Mio.
	Τάνυση στρέψης	± 180 °/m

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας


Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: D; Μορφοποιημένο σώμα: TPU, μαύρο; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος;
Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,2 Nm; Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: με συνδεδεμένο μπλεντάζ



Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 20 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, Πράσινο, Ø 6,5 mm, θωρακισμένο; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: D; Μορφοποιημένο σώμα: TPU, μαύρο; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος;
Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,2 Nm; Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: με συνδεδεμένο μπλεντάζ

