


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH050MSE0002C05



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Θωρακισμένο καλώδιο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Εφαρμογή

Δίκτυο CAN

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

32 DC; (καλώδια 4+5: 5 V)

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

4; (καλώδια 4+5: 0,05 A)

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...80

Βαθμός προστασίας

IP 67; IP 68; IP 69K

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

210,6

Διαστάσεις

[mm]

15,5 x 15,5 x 47

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

TPU

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Υλικό στεγάνωσης

FKM

Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ναι

Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές

ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου

Ταχύτητα διέλευσης

μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s²

Κύκλοι κάμψης

> 5 Mio.

Τάνυση στρέψης

± 180 °/m

Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH050MSE0002C05

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις

Η αντίσταση τερματισμού για το δίκτυο CAN (120 Ω) είναι ενσωματωμένη στον M12 κονέκτορα.

Τμχ συσκευασίας


1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, Μωβ, Ø 8,4 mm, θωρακισμένο; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU, μαύρο; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Τσιμούχα: FKM; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm



Σύνδεση

