


Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα

ASTAN040VAS0020P04



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Θωρακισμένο καλώδιο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας
Σχεδίαση	καλώδιο Ethernet, Κωδικοποίησης D
Εφαρμογή	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων
Χωρίς σιλικόνη	Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	30 AC / 60 DC
Βαθμός προστασίας	III
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A]	4

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...100
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C]	0...80
Βαθμός προστασίας	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	1268,9
Διαστάσεις [mm]	38 x 15,5 x 35,5
Υλικό κατασκευής	PP Χωρίς αλογόνο
Υλικό μορφοποιημένου σώματος	PP
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)



Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα

ASTAN040VAS0020P04

Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ναι	
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές	ελάχ. 15 x διάμετρο καλωδίου
	Ταχύτητα διέλευσης	μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s ²
	Κύκλοι κάμψης	> 1 Mio.
	Τάνυση στρέψης	± 180 °/m

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 20 m, MPPE, Χωρίς αλογόνο, Γκρι, Ø 6,5 mm, θωρακισμένο; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: D; Μορφοποιημένο σώμα: PP; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,2 Nm; Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: με συνδεδεμένο μπλεντάζ



Σύνδεση



BU =	Χρώματα κλώνων :
OG =	Μπλε
WH =	Πορτοκαλί
YE =	Λευκό
	Κίτρινο