


Καλώδιο σύνδεσης Ethernet

VSTAN040VAS0001P04STGP040--S



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές;
Θωρακισμένο καλώδιο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Σχεδίαση

καλώδιο Ethernet, Κωδικοποίησης D

Εφαρμογή

Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; για
υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

30 AC / 60 DC

Βαθμός προστασίας

III

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

1,5

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...100

Θερμοκρασία περιβάλλοντος
(κινούμενο)

[°C]

0...80

Βαθμός προστασίας

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (Αρσενικός κονέκτορας
M12 / RJ45 αρσενικός κονέκτορας: IP 20)

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

92

Υλικό κατασκευής

Ορείχαλκος επινικελωμένος; Περίβλημα: PP Χωρίς αλογόνο

Υλικό μορφοποιημένου
σώματος

PC

Υλικό παξιμαδιού
συγκράτησης

ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)

Καταλληλότητα για
καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ναι

Καλώδιο σύνδεσης Ethernet

VSTAN040VAS0001P04STGP040--S

Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές	ελάχ. 15 x διάμετρο καλωδίου
	Ταχύτητα διέλευσης	μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s ²
	Κύκλοι κάμψης	> 1 Mio.
	Τάνυση στρέψης	± 180 °/m

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας M12

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: D; Μορφοποιημένο σώμα: PC; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L);


Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,2 Nm



Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 1 m, MPPE, Χωρίς αλογόνο, Γκρι, Ø 6,5 mm, θωρακισμένο; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας RJ45

Κονέκτορας: 1 x RJ45, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: PC; Επαφές: επίχρυσες

