


## Καλώδιο σύνδεσης Υ

YDSGHDA0VAS0010PDASTGH030VAS



## Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Εφαρμογή

για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

## Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

&lt; 24 DC

Βαθμός προστασίας

III

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

4

## Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...100

Βαθμός προστασίας

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

## Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

633,5

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

PP

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)

Υλικό στεγάνωσης

EPDM

Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης

2

Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ναι

## Καλώδιο σύνδεσης Υ

YDSGHDA0VAS0010PDASTGH030VAS

|                                            |                                       |                                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Καταλληλότητα για<br>καλωδιοφορέα αλυσίδας | Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές | ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου                                                              |
|                                            | Ταχύτητα διέλευσης                    | μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                            | Κύκλοι κάμψης                         | > 5 Mio.                                                                                  |
|                                            | Τάνυση στρέψης                        | ± 180 °/m                                                                                 |

## Παρατηρήσεις


|                 |       |
|-----------------|-------|
| Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
|-----------------|-------|

## Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 10 m, MPPE, Χωρίς αλογόνο, Γκρι, Ø 4,9 mm; 2 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm) + 5 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)


## Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας C

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PP, Γκρι; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L);  
Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,2 Nm



## Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας A

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PP, Γκρι; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L);  
Τσιμούχα: EPDM; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm



## Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας B

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PP, Γκρι; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L);  
Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm



### Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Σύνδεση

#### Σύνδεση

