



Καλώδιο σύνδεσης Υ

YDOGH040VAS00,5E04STGH050VAS



Εφαρμογή		
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό		Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας
Εφαρμογή		για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων
Χωρίς σιλικόνη		Ναι
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	< 60 AC/DC
Βαθμός προστασίας		II
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	4
Ολική ένταση ρεύματος (UL)	[A]	3
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...100
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος		cULus: ...50
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο)	[°C]	5...100
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο)		cULus: ...50
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-25...55
Υγρασία αποθήκευσης	[%]	10...100
Άλλες κλιματολογικές συνθήκες αποθήκευσης σύμφωνα με την αναφερόμενη κλάση		1K22/ DIN 60721-3-1
Βαθμός προστασίας		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Καλώδιο σύνδεσης Υ

YDOGH040VAS00,5E04STGH050VAS

Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	82,9
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PVC
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)
Υλικό στεγάνωσης		EPDM
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης		2
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας		Ναι
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές	ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου
	Ταχύτητα διέλευσης	μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s ²
	Κύκλοι κάμψης	> 1 Mio.
	Τάνυση στρέψης	± 180 °/m


Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,5 m, PVC, Πορτοκαλί, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PVC, Πορτοκαλί; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm



Καλώδιο σύνδεσης Υ

YDOGH040VAS00,5E04STGH050VAS

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 2 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PVC, Πορτοκαλί; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Τσιμούχα: EPDM; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm

