




Εφαρμογή		
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό		Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας
Εφαρμογή		εφαρμογές συγκόλλησης
Χωρίς σιλικόνη		Ναι
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Βαθμός προστασίας		III
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	3
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο)	[°C]	-25...90
Βαθμός προστασίας		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	46,4
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		TPU
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Ορείχαλκος, Με αντικολητική επίστρωση
Υλικό στεγάνωσης		FKM
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης		2
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας		Ναι



Καλώδιο σύνδεσης Υ

YDOGF030SCS00,3T03STGH040SCS

Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές	ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου
	Ταχύτητα διέλευσης	μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s ²
	Κύκλοι κάμψης	> 2 Mio.
	Τάνυση στρέψης	± 180 °/m

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	χωρίς συγκρατητές ετικετών
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,3 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, Γκρι, Ø 4,5 mm; οχι ακτινοβολημένο (μπορεί να ανακυκλωθεί); ανθεκτικό σε σπίθες συγκόλλησης; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU, Πορτοκαλί; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, Με αντικολλητική επίστρωση; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm



Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Σύνδεση





Καλώδιο σύνδεσης Υ

YDOGF030SCS00,3T03STGH040SCS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 2 x M8, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU, Πορτοκαλί; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, Με αντικολλητική επίστρωση; Τσιμούχα: FKM; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,3...0,5 Nm

