

**Εφαρμογή**

|                          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
| Εφαρμογή                 | για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων                       |
| Χωρίς σιλικόνη           | Ναι                                                                           |

**Ηλεκτρικά δεδομένα**

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Τάση λειτουργίας [V]           | < 50 AC / < 60 DC |
| Βαθμός προστασίας              | III               |
| Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 3                 |

**Συνθήκες περιβάλλοντος**

|                                                    |                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]                     | -25...80                    |
| Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος             | cULus: ...50 °C             |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C]         | 5...80                      |
| Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) | cULus: ...50 °C             |
| Βαθμός προστασίας                                  | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

**Μηχανικά δεδομένα**

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Βάρος [g]                               | 28,9                                     |
| Διαστάσεις [mm]                         | 10 x 10 x 36                             |
| Υλικό κατασκευής                        | Περιβλήμα: PVC Πορτοκαλί; Τσιμούχα: EPDM |
| Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης            | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)        |
| Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας | Ναι                                      |

## Καλώδιο σύνδεσης

VDOGF040VAS00,3E03STGF030VAS

|                                            |                                       |                                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Καταλληλότητα για<br>καλωδιοφορέα αλυσίδας | Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές | ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου                                                              |
|                                            | Ταχύτητα διέλευσης                    | μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                            | Κύκλοι κάμψης                         | > 1 Mio.                                                                                  |
|                                            | Τάνυση στρέψης                        | ± 180 °/m                                                                                 |

## Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

## Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M8, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,3...0,5 Nm



## Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,3 m, PVC, Πορτοκαλί, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Σύνδεση



## Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M8, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,3...0,5 Nm

