


Επαγωγικός αισθητήρας για σωλήνα

I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: I85008

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



- 1 Επιφάνεια ανίχνευσης
2 LED Κατάσταση λειτουργίας
3 LED Ενεργοποίησης εξόδου



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO
Απόσταση ανίχνευσης [mm]	< 20
Περίβλημα	Ορθογωνικό
Διαστάσεις [mm]	70 x 20 x 12

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας	δυναμική
------------------	----------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	10...35 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 25
Βαθμός προστασίας	III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]	2



Επαγωγικός αισθητήρας για σωλήνα

I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS

Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC	[mA]	200
Προστασία βραχυκυκλώματος		Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης		Ναι

Εύρος μέτρησης

Απόσταση ανίχνευσης	[mm]	< 20
Ανάλυση ατσάλινης μπάλας (διάμετρος)	[mm]	1
Μέγιστη ταχύτητα εξαρθήματος	[m/s]	35

Χρόνοι απόκρισης

Διάταση παλμού	[ms]	100
Μεγ. χρόνος πτώσης	[ms]	100
Χρόνος απόκρισης	[ms]	< 0,2

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...70
Βαθμός προστασίας		IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	30
Περίβλημα		Ορθογωνικό
Διαστάσεις	[mm]	70 x 20 x 12
Υλικό κατασκευής		Περίβλημα: PC

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	ταινίες τάνυσης: 2
-----------------------	--------------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A



Επαγωγικός αισθητήρας για σωλήνα

I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS

Σύνδεση

