


Επαγωγικός αισθητήρας για σωλήνα

I8-3020-ANKG/DY/0,09M/US100DPS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



- 1 Επιφάνεια ανίχνευσης
2 LED Κατάσταση λειτουργίας



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ηλεκτρική σχεδίαση	NPN
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO
Απόσταση ανίχνευσης [mm]	< 20
Περίβλημα	Ορθογωνικό
Διαστάσεις [mm]	70 x 20 x 12

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας	δυναμική
------------------	----------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	10...35 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 25
Βαθμός προστασίας	III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	NPN
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]	2
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]	200



Επαγωγικός αισθητήρας για σωλήνα

I8-3020-ANKG/DY/0,09M/US100DPS

Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι

Εύρος μέτρησης

Απόσταση ανίχνευσης [mm]	< 20
Ανάλυση ασάλινης μπάλας (διάμετρος) [mm]	1
Μέγιστη ταχύτητα εξαρτήματος [m/s]	35

Χρόνοι απόκρισης

Διάταση παλμού [ms]	100
Μεγ. χρόνος πτώσης [ms]	100
Χρόνος απόκρισης [ms]	< 0,2

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...70
Βαθμός προστασίας	IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	38,2
Περίβλημα	Ορθογωνικό
Διαστάσεις [mm]	70 x 20 x 12
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: PC

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	ταινίες τάνυσης: 2
-----------------------	--------------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Καλώδιο: 0,09 m, PUR

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



I85007



Επαγωγικός αισθητήρας για σωλήνα

I8-3020-ANKG/DY/0,09M/US100DPS

Σύνδεση

