




Επαγωγικός αισθητήρας

IFC2004DARKG/US-D-S





Χαρακτηριστικά προϊόντος		
Διαστάσεις	[mm]	M12 x 1
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...80
Βαθμός προστασίας		IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Κατηγορία B
MTTF	[χρόνια]	1356
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	143
Διαστάσεις	[mm]	M12 x 1
Περιγραφή σπειρώματος		M12 x 1
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ

Επαγωγικός αισθητήρας

IFC2004DARKG/US-D-S

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



2-3: High
1-4: Low