


Επαγωγικός αισθητήρας

IFGC007-ASKG/M/V4A/6M/WH

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



1 Εγκοπή ασφάλισης



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP/NPN
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO
Απόσταση ανίχνευσης [mm]	7
Περίβλημα	Κυλινδρικό
Διαστάσεις [mm]	Ø 12 / L = 79

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης; Οπτική βοήθεια ρύθμισης
Εφαρμογή	Για χρήση σε υγρές περιοχές σε βιομηχανίες τροφίμων και αναψυκτικών

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	10...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	12; (24 V)
Βαθμός προστασίας	II
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP/NPN
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]	2,8
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA]	2; (μόνο για λειτουργία 2-αγωγών)
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA]	0,5; (μόνο για λειτουργία 2-αγωγών)
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]	100
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz]	700
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος	Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι



Επαγωγικός αισθητήρας

IFGC007-ASKG/M/V4A/6M/WH

Εύρος μέτρησης		
Απόσταση ανίχνευσης	[mm]	7
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr	[mm]	7 ± 10 %
Απόσταση λειτουργίας	[mm]	0...5,7
Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης		Ναι
Ακρίβεια / αποκλίσεις		
Συντελεστής διόρθωσης		χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3
Υστέρηση	[% του Sr]	3...15
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης	[% του Sr]	-10...10
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...100
Βαθμός προστασίας		IP 68; IP 69K
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ενσύρματη	10 V
	EN 55011	Κατηγορία B
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	247,8
Περίβλημα		Κυλινδρικό
Στήριξη		ελεύθερης τοποθέτησης
Διαστάσεις	[mm]	Ø 12 / L = 79
Υλικό κατασκευής		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); επιφάνεια ανίχνευσης: PEEK
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
	Βοήθεια ρύθμισης	1 x LED, Κόκκινο
Οπτική βοήθεια ρύθμισης		Ναι
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις		Κατάλληλο για PLC τύπου 1 σύμφωνα με IEC 61131-2
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ

Επαγωγικός αισθητήρας

IFGC007-ASKG/M/V4A/6M/WH

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Σύνδεση

