


Επαγωγικός αισθητήρας

IIA2010-ASI /US-100

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: IIC220

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ηλεκτρική σχεδίαση	AS-i
Απόσταση ανίχνευσης [mm]	10
Περίβλημα	Με σπείρωμα
Διαστάσεις [mm]	M30 x 1,5 / L = 78

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	26,5...31,6 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 30
Βαθμός προστασίας	II
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	AS-i
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος	Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι

Εύρος μέτρησης

Απόσταση ανίχνευσης [mm]	10
--------------------------	----

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...70
Βαθμός προστασίας	IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Κατηγορία B



Επαγωγικός αισθητήρας

IIA2010-ASI /US-100

AS-i κατάταξη					
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i	[hex]	1			
Αριθμός ID AS-i	[hex]	1			
Πιστοποιητικό AS-i		02901			
Αντιστοιχία των bit δεδομένων		Προσδιορισμός	σήμα μεταγωγής	ζώνη ασφαλείας	ετοιμότητα για λειτουργία
					δεν χρησιμοποιείται

Μηχανικά δεδομένα	
Περίβλημα	Με σπείρωμα
Στήριξη	χωνευτής τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm]	M30 x 1,5 / L = 78
Περιγραφή σπειρώματος	M30 x 1,5
Υλικό κατασκευής	Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου; επιφάνεια ανίχνευσης: PBT

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
	Μη ασφαλής περιοχή	1 x LED, Κόκκινο διακοπή καλωδίου πηνίου αισθητήρα, βραχυκύκλωμα πηνίου αισθητήρα Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)

Παρελκόμενα	
Παρεχόμενα εξαρτήματα	παξιμάδια στερέωσης: 2

Παρατηρήσεις	
Παρατηρήσεις	Ασφαλές εύρος εργασίας: περ. 10...80 % του Sn
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



Σύνδεση

