




- 1 LED Κίτρινο
2 LED Πράσινο

**Χαρακτηριστικά προϊόντος**

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP/NPN; (παραμετροποιήσιμη)
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη)
Διασύνδεση επικοινωνίας	IO-Link
Περίβλημα	Ορθογωνικό
Διαστάσεις [mm]	40 x 40 x 54

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	15...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 33
Βαθμός προστασίας	II
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP/NPN; (παραμετροποιήσιμη)
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη)
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]	2,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]	100



Επαγωγικός αναλογικός αισθητήρας με IO-Link

IMC4035A2PKG/F/IO/US

Συχνότητα μεταγωγής DC	[Hz]	100
Αναλογική τάση εξόδου	[V]	0...10; (Γραμμικά; κλίση: 0,3125 V/mm; για προσέγγιση από μπροστά και για στόχο απο μαλακό χάλυβα: 105 x 105 x 1 mm)
Ελαχ. αντίσταση φορτίου	[Ω]	2000
Προστασία βραχυκυκλώματος		Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης		Ναι

Εύρος μέτρησης

Εύρος μέτρησης	[mm]	3...35
Σημείο μεταγωγής IO-Link	[mm]	6,13...32,69

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Συντελεστής διόρθωσης		χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,8 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,5 / Χαλκός: 0,4
Υστέρηση	[% του Sr]	3...15
Σημείωση για υστέρηση		παραμετροποιήσιμη
Σφάλμα γραμμικότητας της αναλογικής εισόδου	[%]	± 2; (από την τελική τιμή του εύρους μέτρησης)
Επαναληψιμότητα αναλογικής εξόδου	[%]	± 2; (από την τελική τιμή του εύρους μέτρησης)
Συντελεστής θερμοκρασίας	[%/K vom MEW]	±0,15
Ολίσθηση θερμοκρασίας		± 5 %; (από την τελική τιμή του εύρους μέτρησης)

Χρόνοι απόκρισης

Χρόνος απόκρισης	[ms]	< 20
------------------	------	------

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας		IO-Link
Είδος μεταφοράς		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Αναθεώρηση		1.1
SDCI-Πρότυπο		IEC 61131-9
Προφίλ		Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel
Λειτουργία SIO		Ναι
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας		A
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας	[ms]	3,2
Δεδομένα διεργασίας IO-Link (κυκλικά)	τρόπος λειτουργίας	μήκος bit
	τιμή διεργασίας	16
	κατάσταση συσκευής	4
	πληροφορία δυαδικής μεταγωγής	2
IO-Link λειτουργίες (μη κυκλικές)		μετρητής κύκλων μεταγωγής; μετρητής κύκλων ενεργοποίησης; μετρητής ωρών λειτουργίας; εσωτερική θερμοκρασία; ετικέτα συγκεκριμένης εφαρμογής
Υποστηριζόμενα DeviceIDs	Τρόπος λειτουργίας	DeviceID
	default	1206
Σημείωση		Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το αρχείο IODD PDF στο μενού "Εγγραφα και λήψεις"

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...80
Βαθμός προστασίας		IP 67



Επαγωγικός αναλογικός αισθητήρας με IO-Link

IMC4035A2PKG/F/IO/US

Δοκιμές / εγκρίσεις		
HMΣ	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ενσύρματη	10 V
	EN 55011	Κατηγορία B
MTTF	[χρόνια]	231
Περιλαμβάνεται ενσωματωμένο λογισμικό	Ναι	
Έγκριση UL	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	Ηλεκτρική τροφοδοσία	Limited Voltage/Current
	Αριθμός έγκρισης UL	A026
	Αριθμός αρχείου UL	E174191
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	158,5
Περίβλημα	Ορθογωνικό	
Στήριξη	ελεύθερης τοποθέτησης	
Διαστάσεις	[mm]	40 x 40 x 54
Υλικό κατασκευής	PA; ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	στόχος σε εμβέλεια μέτρησης	1 x LED, Κίτρινο αναμμένο
	στόχος εκτός εμβέλειας μέτρησης	1 x LED, Κίτρινο αναβοσβήνει
	λειτουργία	LED, Πράσινο
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις	Τοποθέτηση μόνο με ανοξείδωτη βάση16x40x3 και 2 βίδες εμβόλου ISO 4762-12.9	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας		
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A		
2 1 3 4 		


IM5175



Επαγωγικός αναλογικός αισθητήρας με IO-Link

IMC4035A2PKG/F/IO/US

Σύνδεση



1	L +
2	OUT
3	L -
4	OUT / IO-Link