


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: IN5269

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

**Χαρακτηριστικά προϊόντος**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Ηλεκτρική σχεδίαση       | NPN              |
| Λειτουργία εξόδου        | κλειστή επαφή NC |
| Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 2                |
| Περίβλημα                | Ορθογωνικό       |
| Διαστάσεις [mm]          | 40 x 12 x 26     |

**Ηλεκτρικά δεδομένα**

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Τάση λειτουργίας [V]             | 10...30 DC |
| Κατανάλωση ρεύματος [mA]         | 15; (24 V) |
| Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Όχι        |

**Έξοδοι**


|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Ηλεκτρική σχεδίαση                               | NPN              |
| Λειτουργία εξόδου                                | κλειστή επαφή NC |
| Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]         | 1                |
| Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200              |
| Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz]                      | 250              |
| Προστασία βραχυκυκλώματος                        | Όχι              |
| Προστασία υπερφόρτωσης                           | Όχι              |



## Επαγωγικός αισθητήρας

IN-3002-BNOG

| Εύρος μέτρησης                             |            |                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Απόσταση ανίχνευσης                        | [mm]       | 2                                                                                        |
| Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr          | [mm]       | 2 ± 10 %                                                                                 |
| Απόσταση λειτουργίας                       | [mm]       | 0...1,6                                                                                  |
| Ακρίβεια / αποκλίσεις                      |            |                                                                                          |
| Συντελεστής διόρθωσης                      |            | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,85 / Ορείχαλκος: 0,54 / Αλουμίνιο: 0,5 / Χαλκός: 0,46 |
| Υστέρηση                                   | [% του Sr] | 3...10                                                                                   |
| Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης             | [% του Sr] | -10...10                                                                                 |
| Συνθήκες περιβάλλοντος                     |            |                                                                                          |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος                  | [°C]       | -25...80                                                                                 |
| Βαθμός προστασίας                          |            | IP 65                                                                                    |
| Μηχανικά δεδομένα                          |            |                                                                                          |
| Περίβλημα                                  |            | Ορθογωνικό                                                                               |
| Στήριξη                                    |            | χωνευτής τοποθέτησης                                                                     |
| Διαστάσεις                                 | [mm]       | 40 x 12 x 26                                                                             |
| Υλικό κατασκευής                           |            | PBT                                                                                      |
| Παρατηρήσεις                               |            |                                                                                          |
| Τμχ συσκευασίας                            |            | 1 τμχ                                                                                    |
| Ηλεκτρική συνδεσμολογία                    |            |                                                                                          |
| Καλώδιο: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm <sup>2</sup> |            |                                                                                          |
| Σύνδεση                                    |            |                                                                                          |



Χρώματα κλώνων :

BK = μαύρο

BN = Καφέ

BU = Μπλε