


Διπλός επαγωγικός αισθητήρας για ενεργοποιητές βαλβίδων

IND3004DBPKG/T2

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: IN5334

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



1 Σύνδεση στο πεδίο



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
Απόσταση ανίχνευσης [mm]	4
Περίβλημα	Ορθογωνικό
Διαστάσεις [mm]	40 x 26 x 60

Εφαρμογή

Εφαρμογή	Για στάνταρ ενεργοποιητές με στερέωση σύμφωνα με το ISO 5211 (VDI/VDE)
----------	--

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	10...36 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	20; (24 V)
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Όχι

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]	2,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]	250
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz]	1300
Προστασία βραχυκυκλώματος	Όχι

**Διπλός επαγωγικός αισθητήρας για ενεργοποιητές βαλβίδων**

IND3004DBPKG/T2

Προστασία υπερφόρτωσης	Όχι
------------------------	-----

Εύρος μέτρησης

Απόσταση ανίχνευσης [mm]	4
--------------------------	---

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...80
--------------------------------	----------

Βαθμός προστασίας	IP 67
-------------------	-------

Μηχανικά δεδομένα

Περίβλημα	Ορθογωνικό
-----------	------------

Στήριξη	ελεύθερης τοποθέτησης
---------	-----------------------

Διαστάσεις [mm]	40 x 26 x 60
-----------------	--------------

Υλικό κατασκευής	PBT; PC
------------------	---------

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	2 x LED, Κίτρινο
-----------------	----------------------	------------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x Rd24

Κονέκτορας: 1 x M12