
IO5008

Επαγωγικός αισθητήρας

IOC2010-ARKG/2M/PUR/FRONT

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



1 οπές στερώσης M4 ενισχυμένο
2 Επιφάνεια ανίχνευσης

CE

Χαρακτηριστικά προϊόντος		
Ηλεκτρική σχεδίαση		PNP/NPN
Λειτουργία εξόδου		ανοικτή επαφή NO
Απόσταση ανίχνευσης	[mm]	10
Περίβλημα		Ορθογωνικό
Διαστάσεις	[mm]	26 x 26 x 42
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	10...55 DC
Βαθμός προστασίας		II
Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Ναι
Έξοδοι		
Ηλεκτρική σχεδίαση		PNP/NPN
Λειτουργία εξόδου		ανοικτή επαφή NO
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC	[V]	4,5
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου	[mA]	2
Μεγ. ρεύμα διαρροής	[mA]	0,6
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC	[mA]	100
Συχνότητα μεταγωγής DC	[Hz]	250

IO5008

Επαγωγικός αισθητήρας

IOC2010-ARKG/2M/PUR/FRONT

Προστασία βραχυκυκλώματος		Ναι	
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος		Με παλμό	
Προστασία υπερφόρτωσης		Ναι	
Εύρος μέτρησης			
Απόσταση ανίχνευσης	[mm]	10	
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr	[mm]	10 ± 10 %	
Απόσταση λειτουργίας	[mm]	0...8,1	
Ακρίβεια / αποκλίσεις			
Συντελεστής διόρθωσης		χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,3 / Χαλκός: 0,2	
Υστέρηση	[% του Sr]	1...15	
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης	[% του Sr]	-10...10	
Συνθήκες περιβάλλοντος			
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...80	
Βαθμός προστασίας		IP 67	
Δοκιμές / εγκρίσεις			
ΗΜΣ		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Κατηγορία B
Μηχανικά δεδομένα			
Περίβλημα		Ορθογωνικό	
Επιφάνεια ανίχνευσης		εμπρός	
Στήριξη		χωνευτής τοποθέτησης	
Διαστάσεις	[mm]	26 x 26 x 42	
Υλικό κατασκευής		PBT	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού			
Οθόνη ενδείξεων		Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κόκκινο
Παρατηρήσεις			
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ	

IO5008


Επαγωγικός αισθητήρας


IOC2010-ARKG/2M/PUR/FRONT

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PUR; 2 x 0,5 mm²

Σύνδεση





	Χρώματα κλώνων :
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε