


Αισθητήρας θέσης για βαλβίδες ανυψούμενου βάκτρου

IX-2080-AS-i/0,15M/US



- 1 Μέγιστη διαδρομή ατράκτου
- 2 Απόσταση μέτρησης
- 3 αρχική τιμή του εύρους μέτρησης σημείο μηδέν
- 4 Μπουτόν προγραμματισμού



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ηλεκτρική σχεδίαση	AS-i
Διαστάσεις [mm]	65 x 52 x 110

Εφαρμογή

Εφαρμογή	Μήνυμα θέσης για γραμμικές βαλβίδες απλής και διπλής έδρας; Απόλυτη μέτρηση διαδρομής; Επιτήρηση της τσιμούχας της βαλβίδας
----------	--

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	26,5...31,6 DC
----------------------	----------------



Αισθητήρας θέσης για βαλβίδες ανυψούμενου βάκτρου

IX-2080-AS-i/0,15M/US

Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 50			
Βαθμός προστασίας		III			
Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Ναι			
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης	[ms]	2000			
Έξοδοι					
Ηλεκτρική σχεδίαση		AS-i			
Εύρος μέτρησης					
Εύρος μέτρησης	[mm]	0...80			
Μέγιστη ταχύτητα στόχου	[m/s]	1			
Ανάλυση διαδρομής βαλβίδας	[mm]	0,2			
Στόχος		Κυλινδρικός δίσκος			
	-	Ø 24 mm ±0,05 mm			
	-	ελάχιστο ύψος 10 χιλ			
	-	επίπεδη επάνω επιφάνεια			
	-	ανοξείδωτο ατσάλι κατά DIN17440, αριθμός υλικού 316S12.			
Λογισμικό / προγραμματισμός					
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων		3 τιμές ενεργοποίησης ελεύθερης επιλογής στην περιοχή μετρήσεων			
Συνθήκες περιβάλλοντος					
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...70			
Βαθμός προστασίας		IP 65; IP 67; (Μόνο σε συνδυασμό με ενσωμάτωση σε κεφαλή βαλβίδας που παρέχει ικανοποιητική προστασία του αισθητήρα από μηχανικές φθορές)			
Δοκιμές / εγκρίσεις					
MTTF	[χρόνια]	281			
AS-i κατάταξη					
Έκδοση AS-i		3.0			
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης		Ναι			
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i	[hex]	0			
Αριθμός ID AS-i	[hex]	A.F			
Αντιστοιχία των bit δεδομένων	Προσδιορισμός	close	seat	open	δεν χρησιμοποιείται
	κατάσταση = 0	έμβολο έξω από την ζώνη "κλειστή"	έμβολο έξω από την ζώνη "θέση"	έμβολο έξω από την ζώνη "ανοικτή"	προεπιλεγμένη τιμή
	κατάσταση = 1	έμβολο μέσα στη ζώνη "κλειστή"	έμβολο μέσα στη ζώνη "θέση"	έμβολο μέσα στη ζώνη "ανοικτή"	-
Μηχανικά δεδομένα					
Βάρος	[g]	219,5			
Τρόπος συναρμολόγησης		Φλάντζα 3 οπών			
Διαστάσεις	[mm]	65 x 52 x 110			
Υλικό κατασκευής		PA; TPE; PP; LCP			



Αισθητήρας θέσης για βαλβίδες ανυψούμενου βάκτρου

IX-2080-AS-i/0,15M/US

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Πράσινο open
	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο seat
	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κόκκινο close
	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο Τάση AS-i
	σφάλμα	1 x LED, Κόκκινο

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	βίδες: 3
-----------------------	----------


Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Καλώδιο: 0,15 m, PVC; 2 x 0,14 mm²

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



Σύνδεση

