


Χωρητικός αισθητήρας

KNM30NUAFBOW/SL

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO / κλειστή επαφή NC; (επιλεγόμενο)
Απόσταση ανίχνευσης [mm]	Προγραμματιζόμενη απόσταση ανίχνευσης
Περίβλημα	Με σπείρωμα
Διαστάσεις [mm]	M30 x 1,5 / L = 105

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Οπτική βοήθεια ρύθμισης
Εγκατάσταση	ανίχνευση διαμέσου μη μεταλλικού τοιχώματος δεξαμενών
Μέσο	χύδην υλικά σε σκόνη; υγρά
Θερμοκρασία μέσου [°C]	-25...100

Ηλεκτρικά δεδομένα

Συχνότητα AC [Hz]	47...63
Τάση λειτουργίας [V]	30...250 AC
Βαθμός προστασίας	I

Έξοδοι

Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO / κλειστή επαφή NC; (επιλεγόμενο)
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής AC [V]	10
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA]	5
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA]	2,5 (250 V) / 1,7 (110 V)
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής AC [mA]	150; (200 (...40 °C))
Βραχυρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής AC [mA]	1000; (20 ms / 0,5 Hz)
Συχνότητα μεταγωγής AC [Hz]	5

Εύρος μέτρησης


Απόσταση ανίχνευσης [mm]	Προγραμματιζόμενη απόσταση ανίχνευσης
Απόσταση ανίχνευσης ρυθμιζόμενη	Ναι



Χωρητικός αισθητήρας

KNM30NUAFBOW/SL

Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...80
Βαθμός προστασίας		IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 60947-5-2	
Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα		Με σπείρωμα
Στήριξη		ελεύθερης τοποθέτησης
Διαστάσεις	[mm]	M30 x 1,5 / L = 105
Περιγραφή σπειρώματος		M30 x 1,5
Υλικό κατασκευής		Ορείχαλκος με επίστρωση orpallou; PBT; PPS
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
	Μη ασφαλής περιοχή	1 x LED, Κόκκινο
	Προγραμματισμός	1 x LED, Πράσινο
Οπτική βοήθεια ρύθμισης		Ναι
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα		παξιμάδια στερέωσης: 2
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Καλώδιο: 2 m, PVC; 4 x 0,5 mm²		
Σύνδεση		



CAL = Είσοδος προγραμματισμού
 Χρώματα κλώνων :
 BK = μαύρο
 BN = Καφέ
 BU = Μπλε
 GN/YE = πράσινο/κίτρινο