


Αισθητήρας κυλίνδρου που δεν επηρεάζεται από ηλεκτρομαγνητικά πεδία

MKU3000UBPKG/SC/US

Κωδικός υπό κατάργηση

Εναλλακτικοί κωδικοί: MK5214

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



1 Επιφάνεια ανίχνευσης



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO
Διαστάσεις [mm]	48 x 18 x 28

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Ανοσία σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία
Ανοσία σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία	Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	10...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 18
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι
Μεγ. χρονοκαυστέρηση εκκίνησης [ms]	20

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]	2
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]	300
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz]	40
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος	Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι

**Αισθητήρας κυλίνδρου που δεν επηρεάζεται από ηλεκτρομαγνητικά πεδία**

MKU3000UBPKG/SC/US

Εύρος μέτρησης		
Ευαισθησία απόκρισης	[mT]	3
Ταχύτητα προσπέρασης	[m/s]	< 1
Ακρίβεια / αποκλίσεις		
Υστέρηση	[mm]	1,5
Επαναληψιμότητα	[mm]	0,1
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...75
Βαθμός προστασίας		IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 60947-5-2	
Αντοχή σε κρούσεις / ταλαντώσεις	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	74
Επιφάνεια ανίχνευσης	εμπρός	
Σχήμα κυλίνδρου	πνευματικοί κύλινδροι	
Διαστάσεις	[mm]	48 x 18 x 28
Υλικό κατασκευής	Χυτό κράμα ψευδαργύρου με επένδυση τεφλόν	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας		
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A		
		

MK5024



Αισθητήρας κυλίνδρου που δεν επηρεάζεται από
ηλεκτρομαγνητικά πεδία

MKU3000UBPKG/SC/US

Σύνδεση

