


Στα καλώδια με 8-πολικό κονέκτορα, τα χρώματα των κλώνων δεν είναι τυποποιημένα.
Παρακαλούμε ελέγξτε την καλωδίωση του αισθητήρα και του κονέκτορα (δείτε τεχνικό φυλλάδιο).



- 1 αλφαριθμητική οθόνη 4 ψηφία
- 2 LED κατάστασης
- 3 Μπουτόν προγραμματισμού
- 4 σύνδεση περιβλήματος κονέκτορας με πλακέ ακροδέκτες 6,3 mm DIN 46244
- 5 Θέση του στοιχείου μέτρησης θερμοκρασίας



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4
Εργοστασιακή ρύθμιση	2 έξοδοι μεταγωγής στάθμης (OUT1, OUT2); 2 έξοδοι μεταγωγής θερμοκρασίας (OUT3, OUT4); ορυκτέλεια
Μήκος ράβδου L [mm]	728

Εφαρμογή

Μέσο	ψυκτικά με βάση το νερό; Έλαια; υλικά με βάση το λάδι; Νερό; μέσα παρόμοια με το νερό
Διηλεκτρική σταθερά του μέσου	> 2
Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για	εξαιρετικά αγωγίμα μέσα; κολλώδη μέσα; υλικά σε κόκκους; Χύμα υλικά; οξέα; αλκάλια
Πίεση δεξαμενής [bar]	0,5; (όταν τοποθετούνται με εξαρτήματα στερέωσης: E43001 - E43007, E43019)
Ψυκτικά υγρά	
Θερμοκρασία μέσου [°C]	0...35; (με κλιματικό σωλήνα E43102 35...55 °C)
Έλαια	
Θερμοκρασία μέσου [°C]	0...70



Ηλεκτρονικός αισθητήρας για στάθμη και θερμοκρασία

LT0728B-B-00KSPKG/US

Θερμοκρασία μέσου (για σύντομο χρονικό διάστημα)	[°C]	0...90; (< 1 h)
Νερό		
Θερμοκρασία μέσου	[°C]	0...35; (με κλιματικό σωλήνα E43102 35...55 °C)
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	18...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 50
Βαθμός προστασίας		III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Ναι
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης	[s]	< 3
Αρχή λειτουργίας		χωρητικός
Είσοδοι / εξόδοι		
Αριθμός εισόδων και εξόδων		Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4
Έξοδοι		
Συνολικός αριθμός εξόδων		4
Σήμα εξόδου		σήμα μεταγωγής; IO-Link
Ηλεκτρική σχεδίαση		PNP/NPN
Αριθμός ψηφιακών εξόδων		4
Λειτουργία εξόδου		ανοικτή επαφή NO / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη)
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC	[V]	2,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC	[mA]	200
Προστασία βραχυκυκλώματος		Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος		Θερμικό, παλμού
Προστασία υπερφόρτωσης		Ναι
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης		
Εργοστασιακή ρύθμιση		2 έξοδοι μεταγωγής στάθμης (OUT1, OUT2); 2 έξοδοι μεταγωγής θερμοκρασίας (OUT3, OUT4); ορυκτέλαια
Μήκος ράβδου L	[mm]	728
Ενεργός περιοχή A	[mm]	585
Ανενεργή περιοχή I1 / I2	[mm]	104 / 39
Περιοχή ρύθμισης		
Σημείο ενεργοποίησης SP	[mm]	60...590
Σημείο απενεργοποίησης rP	[mm]	50...580
Σε βήμα	[mm]	10
Σημείο αναφοράς OP	[mm]	200 - 240 - 280 - 310 - 350 - 390 - 420 - 460 - 500 - 530 - 570 - 610 - OFF
Υστέρηση OP	[mm]	4
Επιτήρηση θερμοκρασίας		
Εύρος μέτρησης	[°C]	-20...90
Σημείο ενεργοποίησης SP	[°C]	-19,5...90
Σημείο απενεργοποίησης rP	[°C]	-20...89,5



Ηλεκτρονικός αισθητήρας για στάθμη και θερμοκρασία

LT0728B-B-00KSPKG/US

Σε βήμα	[°C]	0,5
Ανάλυση εξόδου μεταγωγής	[K]	0,5
Ακρίβεια / αποκλίσεις		
Σφάλμα μέτρησης [% της τελικής τιμής]		± 5
Επαναληψιμότητα		± 2
Ανάλυση	[mm]	10
Επιτήρηση θερμοκρασίας		
Ακρίβεια σημείου μεταγωγής	[K]	± 1,5
Ανάλυση	[K]	0,5
Δυναμική απόκριση T09	[s]	90
Λογισμικό / προγραμματισμός		
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων	υστέρηση / παράθυρο; ανοικτή επαφή NO / κλειστή επαφή NC; θέση SP/rP; θέση OP; ρύθμιση OP; επιλογή μέσου; ρύθμιση μετατόπισης; Οθόνη ένδειξης; προσδιορισμός τιμής διεργασίας	
Διασυνδέσεις		
Διασύνδεση επικοινωνίας	IO-Link	
Είδος μεταφοράς	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Αναθεώρηση	1.1	
SDCI-Πρότυπο	IEC 61131-9	
Προφίλ	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
Λειτουργία SIO	Ναι	
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας	A	
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας	4	
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας	4	
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας	[ms]	4,5
Υποστηριζόμενα DeviceIDs	Τρόπος λειτουργίας default	DeviceID 20
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-25...80
Βαθμός προστασίας	IP 67	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Αντοχή σε κρούσεις	DIN EN 60068-2-27	15 g (11 ms)
Αντοχή σε δονήσεις	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[χρόνια]	224
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	550,5
Διαστάσεις	[mm]	Ø 16



Ηλεκτρονικός αισθητήρας για στάθμη και θερμοκρασία

LT0728B-B-00KSPKG/US

Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV
Υλικά σε επαφή με το μέσο	PP

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Οθόνη ένδειξης	4 x LED, Πράσινο (cm, inch, °C, °F)
	Ενεργοποίησης εξόδου	4 x LED, Κίτρινο (OUT4...OUT1)
	Μετρούμενες τιμές	αλφαριθμητική οθόνη, 4 ψηφία
	παραμετροποίηση	αλφαριθμητική οθόνη, 4 ψηφία


Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



Σύνδεση



OUT1: Έξοδος μεταγωγής IO-Link
OUT2...4: Έξοδος μεταγωγής